

Garant**Síkmaró 45° jobbos, furattal, Ø D / élek száma Z: 250/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214200 250/16
GTIN	4045197549877
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal.

Figyelem:A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja. Műszaki okokból **belső hűtés nélkül**.**Műszaki leírás**

Maximális külső Ø D _{max}	263 mm
Felfogó furat Ø	60 mm
Vágóél Ø D _c	250 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1204..
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Vágóélek száma Z	16

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800