

**Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 33/6Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227100 33/6L
GTIN	4960664462926
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

belső hűtés: igen

Vágóél Ø D_c: 33 mm

Vágóélek száma Z: 6

Maximális fogásmélység a_{p max}: 6 mm

Kinyúlási hossz L₁: 30 mm

Teljes hossz L_{ges}: 130 mm

Szár Ø D_s h₆: 32 mm

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	33 mm
Teljes hossz L _{ges}	130 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	6 mm
Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Kinyúlási hossz L ₁	30 mm
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Vágóélek száma Z	6

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	29 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,4 fok
$\varnothing D_3$	30 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------