

**BDMT 070308 ER-JT, PR1210, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227157 GG
GTIN	4960664622597
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$. Pontos 90° $a_p = 4$ mm-ig.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,09 – 0,16 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,09 – 0,16 mm
Típus	GG
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 070308 ER-JT
Minőség	PR1210
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		