

Garant**Síkmaró 45° jobbos, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214200 80/6
GTIN	4045197194480
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1204..
Felfogó furat Ø	27 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Maximális külső Ø D _{max}	93 mm
Vágóél Ø D _c	80 mm
Vágóélek száma Z	6
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7