

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227300 16/2
GTIN	4960664396047
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Vágóél Ø D _c	16 mm
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Szár Ø D _s h ₆	16 mm
Kinyúlási hossz L ₁	25 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység a _{p max}	10 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	9 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	30 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	26 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	1,27 fok
Ø D ₃	10 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------