


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7525, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214242 ST900
GTIN	4045197553881
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$.Előtolás f_z / fog : 0,19 mm**Műszaki leírás**

Előtolás f_z / fog	0,19 mm
Típus	ST900
Váltólapka ISO kód	SEKT 1204 AFTN
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	290 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	130 m/min	K
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		