

**Garant****Síkmaró 45° jobbos, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/10mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 214200 125/10 |
| GTIN              | 4045197131492 |
| Árucikk kategória | 210           |

## Leírás

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>            | 125 mm                |
| Maximális külső Ø D <sub>max</sub> | 138 mm                |
| Felfogó furat Ø                    | 40 mm                 |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>      | 63 mm                 |
| Hozzávaló váltólapka               | SE.. 1204..           |
| Váltólapka csavar készlet          | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Vágóélek száma Z                   | 10                    |
| Szárkivitel                        | furattal              |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Beállítási szög κ      | 45 fok      |
| Élek felosztása        | egyenlőtlen |
| belső hűtés            | igen        |
| Forgácsolási stratégia | MTC         |
| Szerszámcsere          | PowerCard   |
| Termék fajtája         | Síkmaró     |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP | 674252 20IP |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos                              | 219800      |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm   | 211750 5,7  |