

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 24/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227300 24/3L
GTIN	4960664460953
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Szár Ø D _s h6	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	120 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	10 mm
Kinyúlási hossz L ₁	29 mm
Vágóél Ø D _c	24 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	17 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	46 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	42 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	0,67 fok
Ø D ₃	18 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------