

Garant**Síkmaró 45° jobbos, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214200 80/8
GTIN	4045197131454
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	80 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1204..
Maximális külső Ø D _{max}	93 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vágóélek száma Z	8
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7