

**Garant****Síkmaró 45° jobbos, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	214200 50/5
GTIN	4045197131409
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Maximális külső Ø $D_{max}$	63 mm
Vágóél Ø $D_c$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1204..
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800