


Garant**SEKA 1204 AFTN, HB7720, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214270 ST1400
GTIN	4045197319470
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$.

Előtolás f_z / fog : 0,19 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,19 mm
Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	SEKA 1204 AFTN
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	235 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	130 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		