

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227300 25/3L
GTIN	4960664396092
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	10 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Szár Ø D_s h6	20 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	29 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	18 mm
Interpolációs marás Ø D_{\max}	48 mm
Interpolációs marás Ø D_{\min}	44 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,64 fok
Ø D_3	19 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------