

Garant

**90°-os marólapka élettöréshez / sorjázáshoz, HB7720, Max. marásmélység
S_{max}: 1,2mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	217277 1,2
GTIN	4045197542977
Árucikk kategória	21C

Műszaki leírás

Max. marásmélység S _{max}	1,2 mm
Típus	P12
Legkisebb magfurat Ø	12 mm
Vágóélek száma Z	3
Külső Ø D	9,6 mm
Minőség	HB7720
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	500 m/min	N

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		