



## Csavarkihajtó szűk barázdákkal, Típus: 7



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082860 7
GTIN	4012929450701
Árucikk kategória	04D

### Leírás

**Kivitel:**

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfűrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

**Felhasználás:**

Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfűrási  $\varnothing$  a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

**Alkalmazható:**

Acél.

**Figyelem:**

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

### Műszaki leírás

Típus	7
Csavarhoz/tőcsavarhoz	M24 – M33
Csőcsonkhoz (közcsavar)	1/2 coll
Előfűrási $\varnothing$	15 mm
Alkalmazható	Acél
Termék fajtája	Csavarkihajtó