


Garant**SEKW 1204 AFTN, HB7515, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214292 ST1400
GTIN	4045197553898
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$.Előtolás f_z / fog : 0,19 mm**Műszaki leírás**

Előtolás f_z / fog	0,19 mm
Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	SEKW 1204 AFTN
Minőség	HB7515
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	320 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	190 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	150 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		