

Garant**Síkmaró 45° jobbos, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214200 160/12
GTIN	4045197131515
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja. Műszaki okokból **belső hűtés nélkül**.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	160 mm
Maximális külső Ø D _{max}	173 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1204..
Vágóélek száma Z	12

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219800