

**Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 26/5XLmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227100 26/5XL
GTIN	4960664462704
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

belső hűtés: igen

Vágóél Ø D_c: 26 mm

Vágóélek száma Z: 5

Maximális fogásmélység a_{p,max}: 6 mm

Kinyúlási hossz L₁: 25 mm

Teljes hossz L_{ges}: 160 mm

Szár Ø D_s h₆: 25 mm

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	160 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Vágóél Ø D _c	26 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	6 mm
Kinyúlási hossz L ₁	25 mm
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	22 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	50 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,52 fok
$\varnothing D_3$	23 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------