

**BDMT 070304 ER-JS, PR1225, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227146 INOX
GTIN	4960664609208
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$. Pontos 90° $a_p = 4$ mm-ig.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,05 – 0,08 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,05 – 0,08 mm
Típus	INOX
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 070304 ER-JS
Minőség	PR1225
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		