

**Sarokmaró 90° MECX, furattal, Ø D / élek száma Z: 32/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	32 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	6 mm
Felfogó furat Ø	16 mm
Vágóélek száma Z	8
Ferde bemarási szög α _{max}	0,41 fok
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	28 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	61 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Ø D ₃	29 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok

Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------