

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 227300 32/4 |
| GTIN | 4960664396146 |
| Árucikk kategória | 250 |

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 10 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 | 40 mm |
| Szár Ø D_s h6 | 32 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 130 mm |
| Hozzávaló váltólapka | BD.. 11T3 |
| Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Vágóél Ø D_c | 32 mm |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz | 25 mm |
| Interpolációs marás Ø D_{max} | 62 mm |
| Interpolációs marás Ø D_{min} | 58 mm |
| Ferde bemarkási szög α_{max} | 0,46 fok |
| Ø D_3 | 26 mm |

| | |
|----------------------|----------------|
| Szárkivitel | Hengeres szár |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229708 |
|---------------|--------|