

Garant

Marólapka biztosítóhornyokhoz, élettörés nélkül, HB7720, Gyűrűvastagság névleges méret: 1,3mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	217270 1,3
GTIN	4045197216663
Árucikk kategória	21C

Műszaki leírás

Mélység t P16/P26 típushoz	1,1 mm
Horonyszélesség W –0,03	1,38 mm
Gyűrűvastagság névleges méret	1,3 mm
Rádiusz R	0,3 mm
Minőség	HB7720
Külső Ø D	16 mm
Típus	P16
Vágóélek száma Z	6
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		