

**Sarokmaró 90° MECX, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Vágóél Ø D_c	40 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Vágóélek száma Z	10
Ferde bebarási szög α_{max}	0,32 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{max} -hoz	36 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	77 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	78 mm
Ø D_3	37 mm
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------