

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/4Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227300 32/4L
GTIN	4960664396139
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Teljes hossz L_{ges}	130 mm
Kinyúlási hossz L_1	32 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	25 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	58 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,46 fok
$\varnothing D_3$	26 mm

Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------