

Garant**Horonymaró (lapka nélkül), Keményfém, Típus: 11L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217405 11L
GTIN	4045197216915
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Kivitel:**

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: nem

Lapka típushoz: 03

Legkisebb fúrési $\varnothing D$: 10,6 mm

Belső $\varnothing d_1$: 7,4 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 1,6 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 34,2 mm

Teljes hossz L_{ges} : 74,2 mm

Műszaki leírás

Szorítócsavar készlet	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Belső $\varnothing d_1$	7,4 mm
Szárkivitel	Weldon
Szár $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Kinyúlási hossz L_1	34,2 mm
Max. fogásmélység S_{max}	1,6 mm
Legkisebb fúrési $\varnothing D$	10,6 mm
Teljes hossz L_{ges}	74,2 mm
Lapka típushoz	03

belső hűtés	nem
Maró anyaga	Keményfém
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219820
--------------------------------------	--------