

Garant**Horonymaró (lapka nélkül), Acél, Típus: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217400 8
GTIN	4045197216861
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Kivitel:**

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Szerszámcsere: PowerCard

Lapka típushoz: 04

Legkisebb fúrési Ø D: 7,9 mm

Belső Ø d₁: 7,1 mm

Max. fogásmélység S_{max}: 0,35 mm

Kinyúlási hossz L₁: 17,2 mm

Teljes hossz L_{ges}: 57,2 mm

Műszaki leírás

Belső Ø d ₁	7,1 mm
Szár Ø D _s h ₆	10 mm
Legkisebb fúrési Ø D	7,9 mm
Szorítócsavar készlet	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	57,2 mm
Kinyúlási hossz L ₁	17,2 mm
Szárkivitel	Weldon
Max. fogásmélység S _{max}	0,35 mm
Lapka típushoz	04
Maró anyaga	Acél

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219820
--------------------------------------	--------