

**Garant****Horonymaró (lapka nélkül), Acél, Típus: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217400 11
GTIN	4045197216878
Árucikk kategória	21Q

**Leírás****Kivitel:**

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: nem

Lapka típushoz: 03

Legkisebb fúrési  $\varnothing D$ : 10,6 mm

Belső  $\varnothing d_1$ : 7,4 mm

Max. fogásmélység  $S_{max}$ : 1,6 mm

Kinyúlási hossz  $L_1$ : 17,2 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 57,2 mm

**Műszaki leírás**

Szárkivitel	Weldon
Szorítócsavar készlet	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Kinyúlási hossz $L_1$	17,2 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Belső $\varnothing d_1$	7,4 mm
Max. fogásmélység $S_{max}$	1,6 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	57,2 mm
Legkisebb fúrési $\varnothing D$	10,6 mm
Lapka típushoz	03

belső hűtés	nem
Maró anyaga	Acél
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219820
--------------------------------------	--------