

Garant**Horonymaró (lapka nélkül), Keményfém, Típus: 11XL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217405 11XL
GTIN	4045197216922
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Kivitel:**

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: 03

Legkisebb fúrési $\varnothing D$: 10,6 mm

Belső $\varnothing d_1$: 8 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 1,25 mm

Teljes hossz L_{ges} : 77,66 mm

Szár $\varnothing D_s$ h₆: 8 mm

Műszaki leírás

Szárkivitel	hengeres
Szár $\varnothing D_s$ h ₆	8 mm
Belső $\varnothing d_1$	8 mm
Legkisebb fúrési $\varnothing D$	10,6 mm
Teljes hossz L_{ges}	77,66 mm
Szorítócsavar készlet	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Max. fogásmélység S_{max}	1,25 mm
Lapka típushoz	03
belső hűtés	igen

Menetmélység	40 mm
Maró anyaga	Keményfém
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219820
--------------------------------------	--------