

Garant**Horonymaró (lapka nélkül), Keményfém, Típus: 20L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217405 20L
GTIN	4045197216939
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Kivitel:**

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: 02

Legkisebb fúrési $\varnothing D$: 17,5 mm

Belső $\varnothing d_1$: 12,2 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 2,6 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 63,7 mm

Teljes hossz L_{ges} : 108,7 mm

Műszaki leírás

Legkisebb fúrési $\varnothing D$	17,5 mm
Belső $\varnothing d_1$	12,2 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Szárkivitel	Weldon
Teljes hossz L_{ges}	108,7 mm
Szorítócsavar készlet	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Max. fogásmélység S_{max}	2,6 mm
Kinyúlási hossz L_1	63,7 mm
Lapka típushoz	02

belső hűtés	igen
Maró anyaga	Keményfém
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219821
--------------------------------------	--------