

Garant**60°-os marólapka, HB7720, Emelkedés: 1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217285 1,5
GTIN	4045197216793
Árucikk kategória	21C

Leírás**Figyelem:**

Korrigált profilú menetlapkák esetén nincs szükség a programozandó átmérő javítására. Ezért ezek a lapkák csak a megadott menethez alkalmazhatóak.

A 217252 sz. 18L és 18XL méretű horonymaró alkalmazásával a 217281 sz. 1–4 méretű részprofil lapka csak 3,0 emelkedésig használható.

Műszaki leírás

Mélység t	0,864 mm
Menet \geq	M30×1,5
Lapkageometria	Teljes profil
Külső \varnothing D	26 mm
Forgácshoronyok száma	6
Menetemelkedés	1,5 mm
Felhasználás	Belső

Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM
Menetfajta	M
Menetfajta	MF
Menetfajta	MF-LH
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Típus	P26
Vágóélek száma Z	6
Vágásirány	jobbos és balos
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	S

GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száráz	alkalmas		