

**Garant****Horonymaró (lapka nélkül), Acél, Típus: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217400 20
GTIN	4045197216885
Árucikk kategória	21Q

**Leírás****Kivitel:**

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: 02

Legkisebb fúrési  $\varnothing D$ : 17,5 mm

Belső  $\varnothing d_1$ : 12,2 mm

Max. fogásmélység  $S_{max}$ : 2,6 mm

Kinyúlási hossz  $L_1$ : 28,7 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 74,05 mm

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	28,7 mm
Belső $\varnothing d_1$	12,2 mm
Szárkivitel	Weldon
Teljes hossz $L_{ges}$	74,05 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Max. fogásmélység $S_{max}$	2,6 mm
Szorítócsavar készlet	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Legkisebb fúrési $\varnothing D$	17,5 mm
Lapka típushoz	02

belső hűtés	igen
Maró anyaga	Acél
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219821
--------------------------------------	--------