

**Garant****55°-os marólapka, HB7720, Menet / coll: 19****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217288 19
GTIN	4045197543028
Árucikk kategória	21C

**Leírás****Műszaki leírás**

Mélység t	0,87 mm
Menet / coll	19
Lapkeometria	Teljes profil
Külső Ø D	9,6 mm
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	1,3 mm
Felhasználás	Belső és külső
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM
Menetfajta	BSW-LH
Menetfajta	G

Menetfajta	G-LH
Menetfajta	BSW
Profilszög	55 fok
Típus	P12
Vágóélek száma Z	3
Vágásirány	jobbos és balos
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

