

Garant**Horonymaró (lapka nélkül), Keményfém, Típus: 20XL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217405 20XL
GTIN	4045197216946
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Kivitel:**

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: 02

Legkisebb fúrási $\varnothing D$: 17,5 mm

Belső $\varnothing d_1$: 12,2 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 2,6 mm

Teljes hossz L_{ges} : 121,5 mm

Szár $\varnothing D_s$ h₆: 12 mm

Műszaki leírás

Szorítócsavar készlet	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Legkisebb fúrási $\varnothing D$	17,5 mm
Belső $\varnothing d_1$	12,2 mm
Szár $\varnothing D_s$ h ₆	12 mm
Max. fogásmélység S_{max}	2,6 mm
Szárkivitel	hengeres
Teljes hossz L_{ges}	121,5 mm
Lapka típushoz	02
belső hűtés	igen

Menetmélység	62,5 mm
Maró anyaga	Keményfém
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219821
--------------------------------------	--------