

**Garant****Horonymaró (lapka nélkül), Acél, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217400 25
GTIN	4045197216892
Árucikk kategória	21Q

**Leírás****Kivitel:**

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: 01

Legkisebb fúrési Ø D: 23 mm

Belső Ø d<sub>1</sub>: 16 mm

Max. fogásmélység S<sub>max</sub>: 3,45 mm

Kinyúlási hossz L<sub>1</sub>: 38,5 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 87 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L <sub>ges</sub>	87 mm
Szárkivitel	Weldon
Max. fogásmélység S <sub>max</sub>	3,45 mm
Legkisebb fúrési Ø D	23 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Szorítócsavar készlet	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	38,5 mm
Belső Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Lapka típushoz	01

belső hűtés	igen
Maró anyaga	Acél
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219822
--------------------------------------	--------