

Garant**Horonymaró (lapka nélkül), Keményfém, Típus: 25XL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Kivitel:**

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: 01

Legkisebb fúrási $\varnothing D$: 23 mm

Belső $\varnothing d_1$: 16 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 3 mm

Teljes hossz L_{ges} : 148,58 mm

Szár $\varnothing D_s$ h6: 16 mm

Műszaki leírás

Szorítócsavar készlet	219822 (20 IP; 5,5 Nm)
Szárkivitel	hengeres
Max. fogásmélység S_{max}	3 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	148,58 mm
Belső $\varnothing d_1$	16 mm
Legkisebb fúrási $\varnothing D$	23 mm
Lapka típushoz	01
belső hűtés	igen
Menetmélység	76,25 mm

Maró anyaga	Keményfém
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219822
--------------------------------------	--------