

Garant**Horonymaró (lapka nélkül), Acél, Típus: 25L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217400 25L
GTIN	4045197216908
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Kivitel:**

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Lapka típushoz: 01

Legkisebb fúrási $\varnothing D$: 23 mm

Belső $\varnothing d_1$: 16 mm

Max. fogásmélység S_{max} : 3,45 mm

Kinyúlási hossz L_1 : 67,5 mm

Teljes hossz L_{ges} : 116 mm

Műszaki leírás

Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Belső $\varnothing d_1$	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	116 mm
Szorítócsavar készlet	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Max. fogásmélység S_{max}	3,45 mm
Szárkivitel	Weldon
Kinyúlási hossz L_1	67,5 mm
Legkisebb fúrási $\varnothing D$	23 mm
Lapka típushoz	01

belső hűtés	igen
Maró anyaga	Acél
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219822
--------------------------------------	--------