


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7525, Típus: ST900**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214477 ST900
GTIN	4045197554406
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

- A váltólapkák nagyobb forgácsolási sebességekhez és előtolásokhoz alkalmasak.
- Precíziósan szinterelve és köszörülve a legjobb felületminőség érdekében.
- Finom szemcsészetű struktúra a nagy szívósság és kopásállóság érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3 \text{ mm}$.

Előtolás f_z / fog : 0,14 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,14 mm
Típus	ST900
Váltólapka ISO kód	SDMX 0903 AFEN
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	360 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	255 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	215 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	190 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	160 m/min	K
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		