

Garant**Aluking sík- / sarokmaró 90° HPC, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Árucikk kategória	21P

Leírás**Kivitel:**

Tangenciális sík- / sarokmaró **pontos 90°-os sarkokhoz**. Részben vertikálisan beállítható vágóélek a maximális pontosság érdekében. Pontos váltólapka beágyazás a befogócsapos rögzítés következtében.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	16 mm
Hozzávaló váltólapka	BG.. 15L5..
Vágóél Ø D _c	40 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Csapszegrögzítő csavar	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Befogó csapok	219893
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok

Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Csapszeგრögzítő csavar	219894
Beállító csavar	219892
Befogó csap	219893