

**Sarokmaró 90° MEC11T, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227310 63/6
GTIN	4960664437504
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóél Ø D_c	63 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	6
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,2 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	56 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	120 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------