

**BDMT 11T304 ER-JS, CA6535, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227362 S
GTIN	4960664686193
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ . Pontos  $90^\circ$   $a_p = 5,5$  mm-ig.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,06 – 0,1 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,06 – 0,1 mm
Típus	S
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 11T304 ER-JS
Minőség	CA6535
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		