

**Sarokmaró 90° MECH11, Weldon szár, Ø D / Zeff: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227453 40/4
GTIN	4960664526345
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek a_e érhetőek el azonos fogásmélység a_p mellett. Nagyobb termelékenység lehetséges alacsonyabb teljesítményű gépeken is.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	55 mm
Vágóél Ø D_c	40 mm
Teljes hossz L_{ges}	126 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 11T308
Hozzávaló váltólapka	BDMT 11T308
Kinyúlási hossz L_1	64 mm
Szár Ø D_s h6	32 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	4
Váltólapkák száma	24
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------