

**Sarokmaró 90° MEC11T, furattal, Ø D / élék száma Z: 80/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Vágóélek száma Z	7
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,16 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	73 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------