


**Garant****BGHX 15L5 PCFR, HU7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214525 ALU
GTIN	4045197608130
Árucikk kategória	21B

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű keményfém váltólapkák, ideális vékonyfalú alumínium alapanyagok megmunkálásához.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 1 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 10$  mm.

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,25 mm

**Műszaki leírás**

Típus	ALU
Előtolás $f_z$ / fog	0,25 mm
Váltólapka ISO kód	BGHX 15L5 PCFR
Minőség	HU7810
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	750 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	750 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	300 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		