

Garant**90°-os marólapka, HB7720, Max. marásmélység S_{max} : 1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217490 1,5
GTIN	4045197217479
Árucikk kategória	21C

Műszaki leírás

Max. marásmélység S_{max}	1,5 mm
Lapkavastagság E	3 mm
Vágóélek száma Z	3
Típus	03
Külső \varnothing D	10,6 mm
Minőség	HB7720
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	120 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		