

**BDMT 11T308 ER-JS, CA6535, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227363 S
GTIN	4960664686209
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$. Pontos 90° $a_p = 5,5$ mm-ig.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,06 – 0,1 mm

Műszaki leírás

Típus	S
Előtolás f_z / fog	0,06 – 0,1 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 11T308 ER-JS
Minőség	CA6535
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		