

**Sarokmaró 90° MECH11, Weldon szár, Ø D / Zeff: 50/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásképletek a_e érhetőek el azonos fogásmélység a_p mellett. Nagyobb termelékenység lehetséges alacsonyabb teljesítményű gépeken is.

Műszaki leírás

Szár Ø D_s h6	40 mm
Teljes hossz L_{ges}	147 mm
Effektív élék száma Z_{eff}	4
Váltólapka ISO kód	BDMT 11T308
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	64 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	BDMT 11T308
Kinyúlási hossz L_1	75 mm
Vágóél Ø D_c	50 mm
Váltólapkák száma	28
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------