

**Garant****SDHX 0903 AFTN, HB7520, Típus: ST1400**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 214438 ST1400 |
| GTIN              | 4045197302861 |
| Árucikk kategória | 21A           |

## Leírás

### Kivitel:

- A váltólapkák nagyobb forgácsolási sebességekhez és előtolásokhoz alkalmasak.
- Precíziósan szinterelve és köszörülve a legjobb felületminőség érdekében.
- Finom szemcsészetű struktúra a nagy szívósság és kopásállóság érdekében.

### Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 3$  mm.

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,14 mm

## Műszaki leírás

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Előtolás $f_z$ / fog | 0,14 mm        |
| Típus                | ST1400         |
| Váltólapka ISO kód   | SDHX 0903 AFTN |
| Minőség              | HB7520         |
| Szerszámanyag        | HM             |
| Cserék / élek száma  | 4              |

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

|                               | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 180 m/min            | P              |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 130 m/min            | P              |
| GG(G)                         | alkalmas              | 235 m/min            | K              |
| Nedvesen maximum              | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Száraz                        | alkalmas              |                      |                |