

Garant**Aluking sík- / sarokmaró 90° HPC, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214515 50/3
GTIN	4045197610676
Árucikk kategória	21P

Leírás

Kivitel:

Tangenciális sík- / sarokmaró **pontos 90°-os sarkokhoz**. Részben vertikálisan beállítható vágóélek a maximális pontosság érdekében. Pontos váltólapka beágyazás a befogócsapos rögzítés következtében.

Műszaki leírás

Csapszegrögzítő csavar	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Felfogó furat Ø	22 mm
Hozzávaló váltólapka	BG.. 15L5..
Vágóél Ø D _c	50 mm
Befogó csapok	219893
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	3
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Csapszegegrögztő csavar	219894
Beállító csavar	219892
Befogó csap	219893