

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/5Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	40 mm
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	10 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	33 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	78 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	74 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,35 fok
Ø D ₃	34 mm

Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------