


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214531 ALU
GTIN	4045197675347
Árucikk kategória	21B

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű keményfém váltólapkák, ideális vékonyfalú alumínium alapanyagok megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 10$ mm.

Előtolás f_z / fog: 0,25 mm

Műszaki leírás

Típus	ALU
Előtolás f_z / fog	0,25 mm
Váltólapka ISO kód	BGHX 15L5 PCTR
Minőség	HB7810
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	900 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	600 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	350 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		