


**Sarokmaró 90° MECH11, furattal, Ø D / Zeff: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek  $a_e$  érhetőek el azonos fogásmélység  $a_p$  mellett. Nagyobb termelékenység lehetséges alacsonyabb teljesítményű gépeken is.

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	BDMT 11T308
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 11T308
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	37 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Felfogó furat $\varnothing$	16 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	4
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Váltólapkák száma	16
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------